

Blume Förderanlagen courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 20 mm, largeur
du convoyeur 300 mm,
empattement 25 mm



Numéro d'article: 125935



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à petits rouleaux

Courbe 90°

courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux

- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 20 mm
- largeur du convoyeur 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 25 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 75 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur	340 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	75 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	25 mm
flexion	90 °	hauteur de cadre	70 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	largeur de cadre	20 mm

matériau de roulette	acier	matériau de cadre	acier
diamètre de rouleau	20 mm	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	25,9 kg

Accessoires

429281		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête
429292		Guidage latéral pour virage pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête