

VARIOfit diable pour caisses

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 202879



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie d'empilage

Force 200 kg




diable pour caisses

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	non
type de diable de manutention	diable pour caisses	pneumatique	air
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	320 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	tôle d'acier
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1105 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	570 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	13 kg

Accessoires

202870		Lisses support pour diable d'empilage, à accrocher, en acier
500327		Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diable de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm