

support cycles avec surface publicitaire

EW 7004

hauteur x longueur x profondeur
1165 x 1000 x 530 mm, 4
emplacements de réglage
(utilisation double face), pour 60 mm
roues larges, En acier galvanisé avec
laquage coloris RAL5010 bleu
gentiane, équipé de avec roulettes
pour déplacement facile



Numéro d'article: 215273



Support cycle mobile EW 7004

avec surface publicitaire

support cycles avec surface publicitaire






- hauteur x longueur x profondeur 1165 x 1000 x 530 mm
- 4 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 60 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 580 mm
- En acier galvanisé avec laquage coloris RAL5010 bleu gentiane
- équipé de avec roulettes pour déplacement facile
- tablette
- livré matériel de montage inclus
- Produit livré démonté

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	équipement montant	roulettes
type de supports cycles	support cycles	installation	tablette
hauteur	1165 mm	Surface publicitaire	rectangulaire

longueur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	530 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
largeur de pneu	60 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
nombre d'emplacements de réglage	4	volume de livraison	matériel de montage inclus
utilisation	double face	livraison	démonté
écartement des roues	580 mm	Poids	23 kg

Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
531400		panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied