

bac de rétention PE classic-line

pour fût 2 x 60 litres, volume de rétention 60 l, hauteur x largeur x profondeur 315 x 645 x 795 mm, Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 235716



bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 60 litres
- volume de rétention 60 l
- hauteur x largeur x profondeur 315 x 645 x 795 mm
- en polyéthylène en bleu
- Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie







Détails techniques

type de stockage de bac de rétention

matériau polyéthylène

produits dan			
type de bac de rétention	bac de rétention PE	couleur	bleu
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	60 l	matériau de caillebotis	acier
capacité	fût 2 x 60 litres	surface de caillebotis	galvanisé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	soubassement	pieds
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au-dessous	non
hauteur	315 mm	garantie	5 années
largeur	645 mm	Poids	16 kg
profondeur	795 mm		

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène