


## Krause

### escabeau industriel

STABILO® Professional

accès à un côté, 8 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), marches avec profilé autonettoyant, hauteur 1,9 m, longueur de lisse 2,7 m, en aluminium

Numéro d'article: 244175



escabeau industriel

- Convient pour postes de travail glissants et gras
- accès à un côté
- 8 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- marches avec profilé autonettoyant
- hauteur 1,9 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,7 m
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- Stabilité accrue grâce à entretoises angulaires sur la marche inférieure
- application sûre grâce à étrier de sécurité et sangles comme



protection contre l'écartement

- équipé de porte-outils et crochet porte-seau
- sabots bicomposants en extrémité de lisse
- Pliables pour un gain de place
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur 2500 mm
- poids 11,4 kg
- qualité conforme à EN 131
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	main courante	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	serti
convient pour (secteurs)	postes de travail glissants, graisseux	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité, protection contre l'écartement
matériau	aluminium	étrier de sécurité	oui
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	oui
longueur de longeron	2,7 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	1,9 m	équipement échelle	porte-outils, crochet porte-seau
hauteur de travail	3,9 m	bac	oui
nombre de marches	8	renfort	entretoises angulaires sur la marche inférieure
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	soubassement	sabots bicomposants
équipement marches/estrade (déta)	profilé autonettoyant	norme	EN 131
profondeur des marches	80 mm	certification	certification TÜV
hauteur	2500 mm	norme TRBS (règles techniques re)	TRBS 2121-2
rabattable	oui	garantie	10 années
fonction rabattable	Pliables pour un gain de place	Poids	11,4 kg
roulant	non		

## Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique en bleu, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort

