


4 Form

AS mit Außensechskant
IS mit Innensechsrund



1 2 3

1		2		3																
l_1	d_1			l_2		d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4									
												Rastweg								
30	M 3	-	-	6	8	10	12	16	-	-	10	13	24,5	4	31	3,5				
30	M 4	-	-	12	16	20	25	32	-	-	10	13	24,5	4	31	3,5				
30	M 5	M 6	-	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	31	3,5				
45	M 4	-	-	12	16	20	25	32	-	-	10	13	24,5	4	34	3,5				
45	M 5	M 6	-	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	34	3,5				
63	M 6	M 8	-	16	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4				
78	M 8	M 10	M 12	20	25	32	40	50	63	80	16	21	36	8	54	4				
92	M 10	M 12	-	20	25	32	40	50	63	80	19	24	43	11	64	4				

Ausführung

- GN 300.5**
Griffkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt
- GN 300.6**
Griffkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4308
poliert
- Schraubeneinsatz
Edelstahl 1.4305
- Halteschraube
Edelstahl 1.4305
- Druckfeder
Edelstahl 1.4310
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie.

Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung „Staubnässe“ zu verhindern.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Schraubeneinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Bestellbeispiel (matt gestrahlt)

1 l_1
2 d_1
3 l_2
4 Form
GN 300.5-63-M8-32-IS

Bestellbeispiel (poliert)

1 l_1
2 d_1
3 l_2
4 Form
GN 300.6-92-M12-50-AS