



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 51325 Gasflessentrappensteekwagen



Stabiel gelaste constructie, met schep van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten, Met 2 driearmige wielsterren van TPE rubber Ø 160 mm . Ongemonteerde aanlevering. Voor het transport van 20,40 en 50 liter gasflessen en 11 en 33 kg propaangasflessen, ook over trappen. Als basis dient de trappensteekwagen TK 1325, extra uitgerust met 4 geperforeerde dwarsverbindingen met aangeschroefde flessenhouders met veiligheidskettingen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
Totale breedte (mm)	590
Totale hoogte (mm)	1300
Flessen aantal (stuk)	1
Inhoud (liter)	20-50
Inhoud (kg)	11,33
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	22
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976251325