

Termékinformációk

30 11 140

Hosszúcsőrű fogó

DIN ISO 5745



- Erősen terhelhető és kopásálló
- Különböző pofaalakok
- Hosszú, lapos pofák
- Fogazott fogófelületek
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	30 11 140
EAN	4003773033936
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	86 g
Méret	140 x 51 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	8,0 mm
Csúcs szélessége (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	4,0 mm
Pofa hossza (L3)	42,0 mm
Fejszélesség (W3)	15,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk