

Productinformatie

30 21 140

- Extreem belastbaar en slijtvast
- Verschillende bekvormen
- Lange, halfronde bekken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Langbektang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	30 21 140
EAN	4003773042433
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	95 g
Afmetingen	140 x 54 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	8,0 mm
Puntbreedte (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Beklengte (L3)	42,0 mm
Kopbreedte (W3)	15,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen