

Termékinformációk

81 03 250

Szifon- és konnektorfogó

DIN ISO 8976



- Finombeállítás a legkülönbözőbb átmérőkre történő optimális beállítás érdekében
- Szifonokhoz, műanyag csövekhez és konnektorokhoz max. 80 mm átmérőig
- Robusztus, nagyon terhelhető
- Fogazott szorítópofákkal; Ø 80 mm-ig
- Ideális eszköz szifon-csavarzatok, műanyag csőösszekötők és kerek hollandi anyák stb. meghúzásához és oldásához
- Menetes dugaszokhoz és összekötőkhöz (pl. kerek Cannon dugaszoló csatlakozókhoz)
- Csőcsoncokon lévő tömlők kíméletes leoldásához
- Optimális tapadás szennyeződés-, olaj- és zsírmentes felületeken
- 25 állásba állítható, áttűzött csukló
- Ergonomikus szárageometria
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	81 03 250
EAN	4003773078487
Fogó	krómozott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	355 g
Méret	250 x 62 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők

Kapacitás feszültségtartomány (átmérő)	Ø 25 – 80 mm
beállító helyzet	25

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



