

Produktinformation

90 55 280 EAN

Blechknabber



- Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke
- Schneiden der Materialien ohne Verformung
- Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil
- Mit Spanbrecher
- Leichte Handhabung
- Schnittbreite: 2,7 mm
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
- Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet

W

Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 90 55 280 EAN |
| EAN | 4003773042303 |
| Zange | vernickelt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 461 g |
| Abmessungen | 280 x 102 x 21 mm |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

