

Productinformatie

95 12 200

Kabelschaar

Met dubbele snijkanten



- Om koperen en aluminium kabels te knippen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Door te knippen met voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot 20 mm met één hand worden geknipt
- Geringe krachtinspanning door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	95 12 200
EAN	4003773047834
Schaar	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	324 g
Afmetingen	200 x 55 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	70 mm ²
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 20 mm
AWG	2 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Definitieve snede: nadat de mantel van de kabel in het voorste profiel doorgesneden wordt, wordt de kabel in het achterste profiel doorgesneden. Voorbereidende snede: nadat de mantel van de kabel in het voorste profiel doorgesneden wordt, wordt de kabel in het achterste profiel doorgesneden. Voorbereidende snede: door de voorste snijkant te gebruiken, blijft zelfs bij grote kabeldiameters de afstand tussen de snijkanten gelijk. Zo knipt men makkelijker de handgrepen ergonomisch.