

## Produktinformation

# 95 31 280

## Kabelschneider (Ratschenprinzip)



- Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm<sup>2</sup> Sektorkabel einsetzbar
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Zweigang-Zahnkranztrieb für leichtes Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

MM

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 31 280
EAN	4003773043942
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	860 g
Abmessungen	280 x 131 x 34 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	380 mm <sup>2</sup>
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 52 mm
MCM	750

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



95 31 250/280: Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden



Ratschenprinzip und Zweigang-Zahnkranztrieb für kraftsparendes Schneiden



95 31 280: große Kapazität: max. Ø 52 mm / 380 mm<sup>2</sup>