

réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm, capacité 610 l, en polyéthylène en vert, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 3 patins



Numéro d'article: 100963

Bac grande capacité

Châssis avec 3 patins

réceptif grand volume

- Convient pour entrepôts frigorifiques
- hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm
- capacité 610 l
- force 600 kg
- en polyéthylène en vert
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 3 patins
- Avec couvercle sur 7 niveaux gerbable
- Avec passage de perçage pour robinet
- Transportable avec engins de levage, basculement par gerbeur possible
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

Détails techniques

type de réceptif	réceptif grand volume	charge	600 kg
convient pour (secteurs)	entrepôts frigorifiques	gerbable	oui
norme européenne	oui	pliable	non
capacité	610 l	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	760 mm	soubassement	3 patins

longueur	1000 mm	Expiration	Avec passage de perçage pour robinet
largeur	1200 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
matériau	polyéthylène	convient pour aliments	oui
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
structure de cloison	fermé	couvercle	en accessoires (non compris)
finition paroi	nervures de renfort	couleur	vert
soubassement	plein	Poids	40 kg
fonction récipient	Transportable avec engins de levage, basculement par gerbeur possible		

Accessoires

142592		Robinet, pour récipient grand volume, raccordement 3/4"
209634		couvercle de gerbage, en polyéthylène, pour récipient grand volume, largeur x profondeur 1200 x 1000 mm, en anthracite

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium