

etagewagen

draagvermogen 300 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met rubber-banden



Artikelnummer: 146202

Etagewagen

Draagvermogen 300 kg

etagewagen

- draagvermogen 300 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte 1460 x 850 x 640 mm
- etage(s) van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- stalen buisconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	breedte	640 mm
type wagen	etagewagen	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	800 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	600 mm	banden	rubber
hoogte	1460 mm	diameter wiel	125 mm

etages aantal	3 stuks	wiellager	kogellager
draagvermogen	300 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
draagvermogen etage	100 kg	elektrisch geleidend	nee
materiaal etage(s)	hout	in-/uitklapbaar	nee
etage(s) uitrusting	stalen frame	wielstand	rechthoekig
materiaal	stalen buis	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	zwart
lengte	850 mm	gewicht	35 kg