

Hymer multifunctionele ladder SC 60

2 x 12 sporten met antislipprofiel,
balklengte 3,52 - 6,03 m

Artikelnummer: 147669



HYMER



10
YEARS
WARRANTY

Hymer Multifunctionele reformladder SC 60

multifunctionele ladder

- trap beide zijden
- 2 x 12 sporten met antislipprofiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 6,4 m / 4,16 m
- balklengte 3,52 - 6,03 m
- breedte 355 - 1040 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- dwarstraverse aan het balkeinde
- gewicht 15,4 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele ladder	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	3,52-6,03 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	6,4 m	veiligheidsbeugel	nee
werkhoogte als ladder	4,16 m	ladder voor op de trap	nee
sporten aantal	2 x 12	norm	DIN EN 131
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	garantie	10 jaar
breedte	355-1040 mm	gewicht	15,4 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Gerelateerde Producten

147607		reserveonderdeel, voor ladder
224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224583		gereedschapstas, voor aluminium en houten ladder, van katoen in rood
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg