

## Cemo strooigoedbak Plus3

inhoud 200 l, hoogte x lengte x  
breedte 640 x 890 x 600 mm, van  
GVK (glasvezelversterkt kunststof),  
bak grijs, deksel oranje, wanden  
gesloten

Artikelnummer: 148582



## Cemo GVK-zoutbak Plus3

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 200 l
- hoogte x lengte x breedte 640 x 890 x 600 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak grijs, deksel oranje
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details




buitenopstelling	winterdienst	type deksel	klapdeksel
winterdienst	strooigoed-handling	kleur deksel	oranje
baktype	strooigoedbak	euronorm	nee
inhoud	200 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	640 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	890 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
breedte	600 mm	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling

vorm	rechthoekig	onderrijdbaar	nee
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	levering	gedemonteerd
kleur	grijs	gewicht	11,3 kg
plafond	ja		

## Gerelateerde Producten

775078		Hangslot voor pekelwagen
--------	--	--------------------------

## Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand