

## Rollcart dossierwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 490 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 158385



## Rollcart Dossierwagen met 3 gesloten wanden

dossierwagen



- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 490 mm
- hoogte x lengte x breedte 930 x 1180 x 500 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	dossierwagen	wiel-Ø	125 mm
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	490 mm	materiaal behuizing	staal
hoogte	930 mm	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	3 stuks	schuifbeugel	1 stuks

draagvermogen	150 kg	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	lichtgrijs // RAL7035
lengte	1180 mm	gewicht	48 kg
breedte	500 mm		

## Gerelateerde Producten

158400		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158407		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158410		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158414		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar