


werkplek-vloerbedekking Orthomat Ribbed

metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, normaal ontvlambaar, Van PVC met geribd oppervlak in zwart



Artikelnummer: 184378



Vloerbedekking werkplaats Orthomat Ribbed

werkplek-vloerbedekking

- geschikt voor binnen
- metergoed
- hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm
- Van PVC met geribd oppervlak in zwart
- met aan alle zijden afgeschuinde randen
- Temperatuurbestendig tot +60°C
- conform DIN 4102 en DIN 54332
- normaal ontvlambaar
- 1 jaar garantie

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	lengte max.	18300 mm
vloerbedekking	werkplek-vloerbedekking	vloerbedekking uitrusting	met aan alle zijden afgeschuinde randen
confectionering	metergoed	elektrisch geleidend	nee
plaats van toepassing	binnen	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	PVC	temperatuurbestendigheid	tot +60°C
oppervlak vloerbedekking	geribd	brandveiligheid	normaal ontvlambaar

kleur	zwart	norm	conform DIN 4102 en DIN 54332
hoogte	9 mm	garantie	1 jaar
breedte	900 mm	gewicht	3 kg