

## **VARIOfit** **diable pour caisses**

force 200 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 202879



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Diable d'empilage**

**Force 200 kg**

diable pour caisses




- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur 1105 x 570 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie



## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diabie de manutention	diabie pour caisses	matériau de poignée	plastique
charge	200 kg	pneumatique	air
largeur de pelle	320 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	tôle d'acier
matériau	acier	roulement	roulement à billes
matériau de finition	soudé	hauteur	1105 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	570 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	13 kg
patins pour escaliers	non		

## Accessoires

202870		Lisses support pour diabie d'empilage, à accrocher, en acier
500327		Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diabie de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm