

Bedrunka + Hirth werkbank

bedrunka+hirth
Bedrunka + Hirth

hoogte x breedte x diepte 860 x 1500 x 750 mm, tafelblad van beuken-multiplex, geolied, draagvermogen 100 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 5 laden, 1 kast, afsluitbaar met cilinderslot



Artikelnummer: 225708



Bedrunka + Hirth Werkbank

onmisbaar in het dagelijkse leven in de werkplaats

werkbank




- hoogte x breedte x diepte 860 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van beuken-multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 100 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 5 laden, 1 kast
- links 2 laden, 1 kast
- rechts 3 laden
- laden hoogte 2x75 mm / 3x200 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 600 x 600 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met uittrekblokkade
- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal

- 3 jaar garantie





Technische details



meubeltype	tafel	nuttige breedte lade	600 mm
type tafel	werkbank	nuttige diepte lade	600 mm
uitvoering frame	4 voeten	draagvermogen lade	100 kg
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade	100 %
hoogte	860 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerde wielgeleiding
breedte	1500 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	750 mm	greep	greeplijst
dikte plaat	40 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
draagvermogen	100 kg	materiaal plaat	beuken-multiplex
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak plaat	geolied
elektrisch geleidend	nee	kleur plaat	beuken
werkbank uitrusting	5 laden, 1 kast	materiaal onderstel	staal
onderbouwelementen links	2 laden, 1 kast	sluitsysteem	cilinderslot
onderbouwelementen rechts	3 laden	verrijdbaar	nee
laden aantal	5 stuks	garantie	3 jaar
laden aantal x hoogte	2x75 mm / 3x200 mm	gewicht	170 kg

Gerelateerde Producten

504385		lade-indelingsset voor werkbank, 8 lengteverdelers + 2 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 600 x 600 mm, fronthoogte 75 mm
504390		lade-indelingsset voor werkbank, 10 lengteverdelers + 3 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 600 x 600 mm, fronthoogte 75 mm
504395		geribbelde rubberen mat voor lade, breedte x diepte 600 x 600 mm

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart

221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm