

VARIOfit palletwiel

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 810 x 610 mm,
laadhoogte 280 mm, platform open,
platform met 4 vanghoeken als
opzethulp en bevestigingsogen,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,
2 zwenk- en 2 bokwielen,
zwenkwielen met EASYSTOP en
voetbescherming



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 226039

VARIOfit Palletonderwagen

draagvermogen 500 kg

palletwiel

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 810 x 610 mm
- laadhoogte 280 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform met 4 vanghoeken als opzethulp en bevestigingsogen
- staalconstructie, met slag- en krasvaste poedercoating
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EASYSTOP en voetbescherming
- wiel Ø 200 mm
- Met TPE-banden op drukgegoten aluminium-velg
- wielnaaf met precisiegroefkogellager
- 12 jaar garantie


Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type roller	palletwiel	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	500 kg	wieluitrusting	zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming
euronorm	ja	hoogte	350 mm
laadhoogte	280 mm	lengte	870 mm
lengte laadvlak	810 mm	breedte	670 mm
breedte laadvlak	610 mm	materiaal	staal
platform	open	oppervlak	m. poedercoating
laadvlak uitrusting	4 vanghoeken als opzethulp en bevestigingsogen	kleur	lichtgrijs // RAL7035
banden	TPE	garantie	12 jaar
materiaal velg	drukgegoten aluminium	gewicht	25 kg
wiellager	precisiegroefkogellager		

Gerelateerde Producten

149537		duwbeugel voor palletonderstel, hoogte x breedte 765 x 500 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
149538		dissel en koppeling voor palletonderstel, hoogte 680 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

769235		pallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in zwart
--------	---	---