


Hymer rolsteiger 8371

reikhoogte 11,4 m, steigerhoogte
10,64 m, 5 platform(s), per platform 1
luik, standhoogte 9,4 m, platform
breedte x diepte 2950 x 650 mm,
steiger van aluminium

Artikelnummer: 231419



HYMER

10
YEARS
WARRANTY



rolsteiger







- reikhoogte 11,4 m
- steigerhoogte 10,64 m
- 5 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 9,4 m, platform breedte x diepte 2950 x 650 mm
- 10 x 8 sporten
- met weerbestendig en antislip platform en HYMER-lifter voor het gemakkelijk in- en uithangen van diagonale en normale schoren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 telescopische zijsteunen
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen

- steiger van aluminium
- platform belastbaar tot 200 kg
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 375,8 kg

Technische details

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| stijgtechniek | steiger | onderbouw | 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen |
| steigertype | rolsteiger | platform belastbaar tot | 200 kg |
| materiaal steiger | aluminium | steiger uitrusting | weerbestendig, antislip platform, HYMER-lifter voor het gemakkelijk in- en uithangen van diagonale en normale schoren |
| steigerhoogte | 10,64 m | steiger functie | opbouw met hoogteverschuiving mogelijk |
| standhoogte | 9,4 m | veiligheidsuitrusting steiger | rondom lopende balustrade en 4 telescopische zijsteunen |
| | 11,4 m | opbouw | snel door praktische kliksluitingen |
| platforms aantal | 5 | in-/uitklapbaar | nee |
| breedte platform | 2950 mm | verrijdbaar | ja |
| diepte platform | 650 mm | balustrade | beide zijden |
| sporten aantal | 10 x 8 | norm | conform DIN EN 1004 |
| doorgangen | per platform 1 luik | garantie | 10 jaar |
| diepte | 800 mm | gewicht | 375,8 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur |
| 215546 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 221388 |  | noppenhandschoenen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9 |
| 523826 |  | set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |

