

bott **gereedschapswagen** verso

hoogte x breedte x diepte 980 x 1050 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 2 laden, 1 kast, Met dubbele vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233211



gereedschapswagen






- hoogte x breedte x diepte 980 x 1050 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 2 laden, 1 kast
- laden hoogte 2x100 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met volledig uittrekbaar
- Met dubbele vleugel deur
- met duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen

- wiel Ø 125 mm



Technische details

meubeltype	tafel	uittrekblokkering	
type tafel	werkbank	greep	duwbeugel
uitvoering frame	4 wielen	materiaal plaat	multiplex
onderbouw	4 wielen	materiaal onderstel	staal
hoogte	980 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
breedte	1050 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
diepte	600 mm	oppervlak front	
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	2 laden, 1 kast	materiaal verwerking	gelast
laden aantal	2 stuks	deuren aantal	1 stuks
laden aantal x hoogte	2x100 mm	type deur	dubbele vleugel deur
draagvermogen legbord	75 kg	verrijdbaar	ja
oppervlak romp		wielen aantal/soort	4 wielen
soort uittrekking	volledig uittrekbaar	wiel-Ø	125 mm
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	79,85 kg
uittrekbare lade	100 %		

Gerelateerde Producten

233000		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233002		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233004		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233016		schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart
233449		lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen