

Scangrip spot chantier VEGA LITE COMPACT

boîtier en plastique, 83 ampoule DEL SMD, avec 1 prise de courant, angle de rayonnement 100 °, avec fonctionnement sur secteur

Numéro d'article: 254561

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



spot chantier

- convient pour le intérieur et extérieur
- Convient pour entreprises de peinture et d'aménagement intérieur et ateliers
- idéal pour les travaux de peinture
- hauteur x largeur x profondeur 288 x 280 x 103 mm
- boîtier en plastique
- 83 ampoule DEL SMD
- classe d'efficacité énergétique E
- avec 1 prise de courant
- angle de rayonnement 100 °
- avec fonctionnement sur secteur
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	alimentation	fonctionnement sur secteur
type de lampe	spot chantier	équipement lampe	1 prise de courant
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	matériau de boîtier	plastique
convient pour (secteurs)	entreprises de peinture/d'aménagement intérieur	hauteur	288 mm
convient pour (application)	Travaux de peinture	largeur	280 mm
type d'ampoule	DEL SMD	profondeur	103 mm
nombre d'ampoules	83 pièce	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
Classe d'efficacité énergétique	E	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
flux lumineux	4000	garantie	3 années
avec variateur	non	Poids	2,46 kg
angle de rayonnement	100 °		