

## VARIOfit chariot à plateaux

force 1000 kg, 3 plateau(x) avec plaque de contreplaqué, plateau longueur x largeur 1595 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 526682

VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



## VARIOfit Chariots à plateaux pour fortes charges

### 3 plateaux

chariot à plateaux

- force 1000 kg
- 3 plateau(x) avec plaque de contreplaqué
- plateau longueur x largeur 1595 x 800 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

rehausses aucune

type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	1000 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	1595 mm	rabattable	non
largeur de plateau	800 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	caoutchouc plein
type de niveau	plaque de contreplaqué	roulement	roulement à billes
surface de plateforme	antidérapant	disposition des roues	rectangulaire
exécution de plateforme	imperméable	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	925 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	garantie	12 années
norme européenne	non	Poids	118 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg