



Einfaches Arbeiten in beengten Bereichen. Kurze Backen und abgeschrägte Schneidkanten erlauben kurze Schnitte. Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit. Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe. Kunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung. Werkzeug-Spezialstahl, Made in USA.

Spezifikationen

Typ:	Standardmäßiger Diagonal-Seitenschneider	Anwendung:	Schneiden
Gesamtlänge:	155,6 mm (6,125 Zoll)	Material:	Stahl
Backentyp:	Konisch	Backenlänge:	20,7 mm (0,813 Zoll)
Backenbreite:	17,5 mm (0,688 Zoll)	Backendicke:	20,6 mm (13/16 Zoll)
Schneidleistung:	12,7 mm (1/2 Zoll)	Schneidmesser:	Standard
Schnittart:	Standard	Verbindungstyp:	Warm genietet
Grifffarbe:	rot	Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht
Grifflänge:	125,4 mm (4,938 Zoll)	Isoliert:	Nein
Für Haltegurt geeignet:	Nein	Gewicht:	0,13 kg (0,29 lb)