

Commutateur Industriel Gigabit Ethernet, 4 ports, Unmanaged

Solutions industrielles robustes et durables !

- 4x 10/100/1000Base-TX + 1x SFP
- Plug & Play
- tension d'alimentation : 48 à 57 V CC
- bande passante : 14 Gbit/s
- mémoire d'adresses MAC 2K
- conformités aux normes : IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- boîtier en métal noir, IP40
- stable en cas de chute libre, de chocs et de vibrations
- convient au montage sur profilé chapeau
- température de service étendue : -40 °C à +80 °C
- tension d'alimentation : 12 à 52 V CC redondant
- bloc d'alimentation adapté : 12 - 52 V (non compris dans la livraison)
- dimensions : (l)86 x (P)118 x (H)33,5 mm



Commutateur Industriel Gigabit Ethernet, 4 ports, unmanaged



Visuel de référence: présente le montage sur profilé chapeau

Produit	Modèle	Interface	Ports	Transfert	Portée	Numéro de fabricant	Code
Commutateur industriel Gigabit Ethernet		RJ45	4	jusqu'à 10/1000 Mbit/s		NS204	11117787