

Rollcart Schrankwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen, Höhe x Länge x Breite 860 x 1111 x 600 mm, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158092

Rollcart Tisch- und Schrankwagen

Traglast 400 kg

Schrankwagen



- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen
- Höhe x Länge x Breite 860 x 1111 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Bereifung | TPE |
| Wagentyp | Schrankwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Traglast | 400 kg | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm | Material | Stahl/Holz |
| Ladeflächenbreite | 600 mm | elektrisch leitend | nein |

| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|---|
| Wagen Ausstattung | 1 Schrank, 4 Schubladen | Schiebebügel | 1 Stück |
| Schrank | 1 Stück | Radanordnung | rechteckig |
| Höhe | 860 mm | Farbe | lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010 |
| Länge | 1111 mm | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Breite | 600 mm | Gewicht | 63 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 158091 |  | Schubladeneinsatzset für Werkstattwagen, Set bestehend aus: 1 Längs- und 4 Querteiler, Höhe x Länge 60 x 700 mm |
| 158407 |  | 4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |