

Alu-Doppelleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 3
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Podest Höhe 0,65 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 158958



Doppelleiter

Aufstieg beidseitig

Alu-Doppelleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Podest Höhe 0,65 m
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschfeste Standfüße am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Leitertyp	Alu-Doppelleiter	Sicherheitsbügel	nein
Material	Aluminium	Spreizsicherung	ja
Nutzung	beidseitig	Unterbau	rutschfeste Standfüße
Höhe Podest	0,65 m	Leiter Ausführung	zweitellig

Stufen Anzahl	2 x 3	Ablageschale	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Treppengängig	nein
belastbar bis	150 kg	Norm	DIN EN 131
klappbar	ja	Garantie	5 Jahre
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar	Gewicht	5 kg
fahrbar	nein		