

LISTA

Universalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Key Lock, Unterbau Sockel, Korpus in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 176321



 LISTA



LISTA Universalschrank

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Türöffnungswinkel 115 °
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 60 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 3x95 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Auszugsboden 50 kg
- Ausstattung: 3 Schubladen, 2 Böden, 2 Auszugböden
- verschließbar mit Key Lock
- Unterbau Sockel
- Korpus in RAL7035 Lichtgrau
- Front in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt/mit Pulverbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Universalschrank	Schließsystem	Key Lock
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahl
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	580 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Auszugböden, Schubladen	Oberfläche Boden	verzinkt/mit Pulverbeschichtung
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Wertfach	nein
Traglast Fachboden	60 kg	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	3 Stück	Türöffnungswinkel	115 °
Schubladen Anzahl x Höhe	3x95 mm	fahrbar	nein
Schubladentraglast	50 kg	Ausstattung detailliert	3 Schubladen, 2 Böden, 2 Auszugböden
Auszugböden	2 Stück	Tür Ausführung	einschlagend
Traglast Auszug	50 kg	Gewicht	86 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		