

RAPIDLIFT Mobiler Scherenhubtisch



Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange



Artikelnummer: 210871

RAPIDLIFT Niederhub-Gabel- und Plattformwagen

Traglast 1000 kg

Mobiler Scherenhubtisch

- Traglast 1000 kg
- Plattform abnehmbar
- Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm
- Hubausführung Fußpedal/hydraulisch
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Bügelgriff in weiß
- 2 Lenk- und 2 Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Gewicht 150 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Material	Stahl
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Unterbau	2 Lenk- und 2 Gabelrollen
Traglast	1000 kg	Material Rollen	Polyurethan
Länge Plattform	1150 mm	Länge	1640 mm
Breite Plattform	530 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hubhöhe (min.)	90 mm	Farbe Plattform	blutorange // RAL2002
Hubhöhe (max.)	830 mm	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Scheren Ausführung	Einzelschere	Farbe Schere	blutorange // RAL2002

Bedienung Hub	Fußpedal/hydraulisch	Farbe Bügel	weiß
Bedienung Fahrwerk	manuell	Gewicht	150 kg
Griff	Bügelgriff		