

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Aluminium-Lichtmast mit Erdstück.  
 Konischer Mast nach DIN EN 40-6.  
 EU-Konformitätszertifikat 0780-CPR-63018.

Auf Wunsch liefern wir diesen Mast gegen  
 Aufpreis mit einer aufgeschumpften  
 Korrosionsschutzmanschette.

**Produktbeschreibung**

Mast aus Aluminium,  
 pulverbeschichtet und lackiert  
 Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
 Mastzopf  $\varnothing$  60 mm  
 Erdstücklänge 600 mm  
 2 gegenüberliegende Kabeleinführungen  
 150 x 50 mm  
 Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm  
 Mit eingesetzter Tür aus Aluminium  
 Vierkant-Türverschluss (SW 8 mm)  
 C-Schiene mit Potentialklemme bis 16<sup>□</sup>  
 und 2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines  
 Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660  
 (siehe BEGA Ergänzungsteile)  
 Windangriffsfläche: 0,31 m<sup>2</sup>  
 Gewicht: 11,5 kg

**Ergänzungsteile**

Für diesen Lichtmast steht ein umfangreiches  
 Programm an Anschlusskästen zur Verfügung  
 – siehe BEGA Website [www.bega.com](http://www.bega.com).

