


Technisch specificatieblad

Buismanchet met 4 bevestigingslippen

Artikelnr. 7202204



Buismanchet om brandbare buizen af te dichten.
In de stalen behuizing zitten brandwerende lagen, in geval van brand branden de thermoplastische buizen dicht.
Bevestiging met pluggen of draadstangen M6 tot grootte 75, daarna M8.

CE

Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Bestelnr.	7202204
Type	TCX-063
Omschrijving 1	Buismanchet
Omschrijving 2	voor brandbare buizen
Dimensie	ø63mm
Kleur	grijs
Materiaal	Vlamvertragend materiaal
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	15,50 kg/100 st.

Technische gegevens

		Lengte	94,00 mm
		Breedte	94,00 mm
		Zijhoogte	26,00 mm
		Afmeting D	94,00 mm
		Afmeting d	67,00 mm
		Afmeting h	26,00 mm
		Vorm	Rond
		Manchetsluiting	plug
		Met bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
		Buisdiameter	63-65 mm
		Toebehoren nodig	<input checked="" type="checkbox"/>