

Digimatic mikrométer cserélhető ülékkel

Funkciók	Sorozat 317
ORIGIN	●
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●
HOLD	●

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és a hüvely matt krómozású, $\phi 18$ mm
Mérési felület	Keményfém betét (orsó)
Mérőorsó	Orsóögztítővel, $\phi 6,35$ mm, menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Elem élettartam	kb. 2,4 év
Szállítva	Dobozban, 25mm-től beállító etalonnal, kulccsal, 1 elemmel, ülékkel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
264-622	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység mikrométerekhez
264-623	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység mikrométerekhez
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
950758	Kör tárcsa csak 0-25 mm méréstartományhoz, for 0-25mm
201218	V-ülék

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
201217	Hengeres ülék
201379	Hengeres ülék
201216	Sík ülék



950758 mikrométerrel

Sorozat 317

Digimatic mikrométer cserélhető ülékkel teszi lehetővé a különböző jellemzők széles skálájának mérését.

A következő előnyöket kínálja:

- Csövek vastagságát, perem távolságot, szegecsfej magasságot stb. mér cserélhető ülékkel (lapos ülék, hengeres ülék, V- ülék).



317-251-30

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μ m]	Síklapúság	Üléssel együtt	Tömeg [g]
317-251-30	0 - 25	± 4	0,6 μ m (orsó) 2 μ m (ülék)	201217, 201216	335
317-252-30	25 - 50	± 4	0,6 μ m (orsó) 2 μ m (ülék)	201379, 201216	360

