


## Technisches Datenblatt PDF UK324G2



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 86 mm  |
| C                        | 64 mm  |
| C1                       | 22 mm  |
| d2                       | 120 mm |
| D                        | 260 mm |



| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |        |
|--|--------|
| C                                      | 228 kN |
| C0                                     | 208 kN |
| T min.                                 | -20 °C |
| T max.                                 | 100 °C |

| Andere Merkmale |       |
|-----------------|-------|
| Gewicht         | 18 kg |