

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 12593 Basiswagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 1200 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 1200 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 800 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 283 |
| Gesamtlänge (mm) | 1276 |
| Gesamtbreite (mm) | 800 |
| Gesamthöhe (mm) | 283 |
| Bereifung | Elastic-Vollgummi blaugrau |
| Radgröße (mm) | 200 x 50 |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| GTIN | 4017976125930 |