


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6837 Hubtischwagen



Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. Doppelschere für besonders großen Hubbereich. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	500
Hubbereich (mm)	440 - 1575
Nutzflächenlänge (mm)	1010
Nutzflächenbreite (mm)	520
Gesamtlänge (mm)	1275
Gesamtbreite (mm)	520
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	150
Gewicht (kg)	168
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8427900080
GTIN	4017976068374