

**Artikelnummer:** 73620

**Kurzbeschreibung:** Kiepbak type GU, 300 liter, grijs

**Langbeschreibung:** Kiepbak type GU, 300 liter: Bijzonder geschikt wanneer lage bouwhoogten belangrijk zijn, bijv. aan machinetafels, bij stansen, enz. Gunstige kantelhoek zorgt voor volledige lediging. Ontgrendeling vanaf bestuurdersplaats via trekkabel. Door neerlaten van hefinrichting wordt de kiepbak teruggebracht in de laadpositie. Standaard met afglijbeveiliging en beveiliging tegen onbedoeld kiepen.

[ul]<li> </li><li> constructie: plaatdikte 3 mm, verstevigde bovenrand</li><li> kleuren: oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), grijs (RAL 7005) of vuurverzinkt vlg. EN ISO 1461</li><li> <b>300 liter</b></li><li> afm. uitw.: l 1440 x b 680 x h 580 mm</li><li> draagverm.: 750 kg</li><li> gewicht: gelakt 108 kg, verzinkt 118 kg</li>[ul]<b>CE-keurmerk Ta'œV-keurmerk</b><b>Tegen meerprijs leverbaar:</b> olie- en waterdicht gelast (zie toebehoren)

