

## Aktenvernichter mit automatischem Einzug | 3-5 Nutzer



- Vernichtet 350 Blatt (70g/m<sup>2</sup>) pro Arbeitsgang in 4x38mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4) und 12 Blatt durch manuellen Einzug
- Ein DIN A4 Blatt wird in ca. 400 Partikel geshreddert
- SilentShred™ minimiert Geräuschbelastigungen im Büro.
- SmartLock™ erlaubt die Sperrung des Aktenvernichters durch einen 4-stelligen PIN
- Energiesparender Schlafmodus schaltet das Gerät nach 2 Minuten Inaktivität auf Stand-by
- Betriebsdauer: 45 Min.
- 68 Liter Papierkorb
- Vernichtet auch: Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs



Schneidleistung 70gr/80gr	Schnittart	Schnittgröße	DIN Sicherheitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittgeschwindigkeit	Auffangvolumen	Betriebsdauer	Vernichtet auch	Garantie Gerät/ Schneidmesser
350/300 Blatt	Partikel	4x38mm	P-4	230	3,35m/p.Min	68 Liter	45 Min.		2/20 Jahre

## SPEZIFIKATIONEN

### AutoMax 350C

Artikelnummer	4964101 (EU) / 4964401 (CH)
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	043859730490 (EU) / 043859731695 (CH)
Barcode Außenverpackung	50043859730495 (EU) / 50043859731690 (CH)
Produktmaße (HxBxT in mm)	888 x 430 x 673
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	929 x 584 x 793
Produktgewicht (in kg)	45
Gewicht Umverpackung (in kg)	53,5

### Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	O-3
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4

### Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 4
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	x
Schutzklasse 3	x

### Zubehör

Abfallbeutel: 3605801

Öl: 355ml - 35250, 120ml im PDU - 3505006