


Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich



Elektrische Daten

Betriebsnennspannung	AC/DC 230 V
Höchste Dauerspannung	AC 450 V / DC 600 V
Bemessungsdauerstrom	20 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader	5 kA
Schutzpegel (8/20 µs)	≤ AC 1100 V
Kapazität	≤ 2 pF

Anschlussdaten

Anschlüsse (Anzahl)	2
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch

Geometrische Daten

Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	40 mm / 1.575 inch
Tiefe	70 mm / 2.756 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Isolierstoffgruppe	I
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,257 MJ
Gewicht	12,4 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
-------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	16 (Reihenklappen mit CAGE CLAMP COMPACT)
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454198510
Zolltarifnummer	85369010000