

Datenblatt
3-132-16



Artikelnummer 3-132-16

Spezialzangen aus hochwertigem Spezialstahl.
Seitenschneider, Mechanikerzangen, Telefonzangen, Flach- und Rundzangen,
Justier- und Kombizangen

eingelegetes Gewerbe
verchromt



zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen

Artikelbezeichnung Seitenschneider
schwedische Form


Eigenschaften:

Schneide Semi Flush



Schneidwerte weicher Draht Ø 3,0 mm
Schneidwerte mittelharter Draht Ø 2,0 mm
Schneidwerte harter Draht Ø 1,0 mm

A - Kopfbreite 17 mm
B - Kopfdicke 9 mm
C - Länge der Schneiden/Backen 16 mm



Länge 130 mm

Gewicht 130 g

Zolltarifnummer: 82032000

EAN-Nummer: 4250838501972