


LED-Spezifikation

BLULAXA®



47574

230 lm

6500 K

<--- 32 mm --->



^
--- 107 mm ---
v

5 kWh/1000h

Modellnummer	47574
Leistungsaufnahme	5 W
Bemessungsnutzlichtstrom	230 lm
Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	161 lm
Farbtemperatur	6500 K (kaltweiß)
Versorgungsspannung	3x AAA
Abstrahlwinkel	-
Dimmbar	Ja
Energieeffizienzklasse	keine
Lebensdauer	100.000 h
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	100.000 x
Schutzart	IPX6
Garantie	3 Jahre
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +40°C
EAN	4260293194787

