



Hauptmerkmale

Produktbereich	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	K
Operatortyp	rastend
Betriebsprofil	Schwarz Standard-Drehknopf

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Betriebs-Positionsinformation	2 Stellungen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm ² entspricht IEC 60947-1
Produktkompatibilität	9001KA1 Seite 2
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Betriebsprofil	Standardgriff
Operatortyp	Rastend
Größe	30 mm
Nockenprofil	5

Montage

Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Produktzertifizierungen	CE CSA LR24590 Klasse 3211 03 UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,572 cm
VPE 1 Breite	5,588 cm
VPE 1 Länge	9,398 cm
VPE 1 Gewicht	149,686 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,873 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------