


Aktorklemme 1,5 mm<sup>2</sup> für 4-Leiter einschließlich PE



### Ausführung

Produkt-Markename	Sentron
Produkt-Bezeichnung	Aktorklemme
Ausführung des Produkts	für 4-Leiter einschließlich PE
Ausführung der LED-Initiator/Aktor-Reihenklemme	Nein
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein

### Allgemeine technische Daten

Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	3,5 mm
Betriebsspannung / Bemessungswert	250 V

### Schutzart und Schutzklasse

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
---------------------------------	----

### Hauptstromkreis

Betriebsstrom / Bemessungswert	13,5 A
--------------------------------	--------

### Erscheinungsbild

Farbe	grau
-------	------

- des Leuchtmittels

grau

### Produktdetails

Produktausstattung / Einspeisefunktion	Nein
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erforderlich / Abschlussplatte</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PE-Anschluss</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schirmanschluss</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trenner</li> </ul>	Nein
Produkteigenschaft / quer verbindbar	Ja

### Anzahl

Anzahl der Klemmebenen	4
------------------------	---

### Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Aderendbearbeitung / minimal</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Aderendbearbeitung / maximal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Aderendbearbeitung / minimal</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Aderendbearbeitung / maximal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	Steckanschluss
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>	Steckanschluss
Position / der Anschlussklemme	oben

### Mechanischer Aufbau

Höhe	41,5 mm
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	41,5 mm
Länge	90,8 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

### Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	X



CSA



UR



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH6004-0HE00>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6004-0HE00>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WH6004-0HE00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH6004-0HE00)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>