

Hymer Seilzugleiter SC 40

2 x 20 profilierte Sprossen, Holmlänge
5,79 - 10,26 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 147658



Hymer Seilzugleiter SC 40

Seilzugleiter

- 2 x 20 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 10,45 m
- Holmlänge 5,79 - 10,26 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 30,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
Leitertyp	Seilzugleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	5,79-10,26 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	10,45 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 20	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	1,2 m	Gewicht	30,4 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		