

## VARIOfit Vierwandwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 760 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Wände (Vollwand), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 202999



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Vierwandwagen

Vierwandwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 760 mm
- Ladehöhe 295 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Wände (Vollwand)
- Wände herausnehmbar
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie



## Technische Details

|                    |                     |                       |                          |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Transportgerät     | Transportwagen      | Farbe                 | enzianblau // RAL5010    |
| Wagentyp           | Plattformwagen      | Material Verarbeitung | verschweißt              |
| Plattformwagentyp  | Vierwandwagen       | Euronorm              | nein                     |
| Traglast           | 500 kg              | klappbar              | nein                     |
| Ladehöhe           | 295 mm              | Rollen Anzahl / Art   | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenlänge   | 1200 mm             | Bereifung             | TPE                      |
| Ladeflächenbreite  | 760 mm              | Radlager              | Kugellager               |
| Material Plattform | Holz                | Radanordnung          | rechteckig               |
| Aufbauten          | 4 Wände (Vollwand)  | Höhe                  | 1015 mm                  |
| Aufbauten Funktion | Wände herausnehmbar | Garantie              | 12 Jahre                 |
| nestbar            | nein                | Schiebebügel Anzahl   | 2 Stück                  |
| Material Gestell   | Stahl               | Gewicht               | 56,5 kg                  |
| Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet   |                       |                          |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203025 |    | Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203072 |    | 4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 203075 |   | Schreibtisch für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4  |
| 203076 |  | Schreibtisch für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4  |
| 203078 |  | Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 203079 |  | 4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 203082 |  | Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                                  |
| 203088 |  | Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 203089 |  | Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                            |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen                           |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9  |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm  |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau  |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |