


Rollbehälter

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1830 x 800 x 710 mm, Nutzhöhe 1650 mm, Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt in blau, Plattform aus Drahtgitter, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 220078

Rollbehälter

Rollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1830 x 800 x 710 mm
- Nutzhöhe 1650 mm
- Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt in blau
- Plattform aus Drahtgitter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt
Wagentyp	Rollbehälter	Material Gestell	Stahl
Aufbauten	2 Wände (Drahtgitter)	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Traglast	500 kg	Farbe Gestell	blau
Höhe	1830 mm	nestbar	nein
Länge	800 mm	Rad-Ø	108 mm
Breite	710 mm	Bereifung	Polypropylen
Nutzhöhe	1650 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen

Plattform	Gitterboden	Gewicht	27,4 kg
Material Plattform	Drahtgitter		

Zubehör

102992		Gummispanngurt, für Rollbehälter, aus Gummi
219976		Drahtgitterboden, Traglast 150 kg, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
220182		Kartentasche für Rollbehälter, Höhe x Breite 270 x 160 mm, Für Rollbehälter, Aus Polypropylen/Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm