


Gedore

19 14 Steckschlüsseinsatz 1/2"

6-kant, 14 mm

Artikelnummer: 248418

GEDORE



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	22 mm	Gesamthöhe [mm]	22 mm
Einsatztiefe	12,5 mm	Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Einsatzlänge	38 mm	Schlüsselweite 1 [mm]	14 mm
1000 V isoliert	nein	VDE zertifiziert	nein
Einsatz-Ø 2	22,5 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1/2 Zoll
Sicherung	Kugelfangrille	Antriebsaufnahme,	12,5 mm

		Vierkant- [met	
Netto-Gewicht [kg]	0,063 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
Oberfläche	geschliffen, verchromt	Gesamtlänge [mm]	38 mm
Einsatz-Ø 1	20,5 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Material	Chrom-Vanadium-Stahl		