

a.m.p.e.r.e. Rammschutzpoller Rack Mammut®



Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe 1100 mm, Aus Polyolefin in gelb, Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern

Artikelnummer: 254301



Rammschutzpoller

- Geeignet zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Höhe 1100 mm
- Rohrdurchmesser 140 mm
- Aus Polyolefin in gelb
- Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	140 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrtschutz	Befestigungsart	Bodenplatte
Rammschutztyp	Rammschutzpoller	Material	Polyolefin
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Farbe Rammschutz	gelb
geeignet für (Anwendung)	Kennzeichnung, Sicherung	Gewicht	7,82 kg
Höhe	1100 mm		

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221380		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 8
224768		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 1000 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
227876		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 45, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm